

Garant**CNMG 160616, Categorie: HB7120-1****Date comandă**

Numărul de comandă	250172 HB7120-1
GTIN	4045197927910
Clasa articolului	21G

Descriere

CNMG 160616 HB7120-1 Categorie: HB7120-1
Sfârâmător de așchii: VM
Toleranță: M
Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 4 mm
Avans f : 0,2 - 0,5 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 80 - 260 m/min

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 4 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	80 - 260 m/min
Aplicația principală	M
Avans f	0,2 - 0,5 mm/rot
Categorie	HB7120-1
Rază la colț	1,6 mm
Condiție de tăiere	continuă

Sfârâmător de așchii	VM
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 160616
Numărul de schimbări / tășuri	4
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire