

**Clește de îndoit țevi de cupru, Pentru Ø exterior al țevii: 14 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	821300 14
GTIN	3521742511144
Clasa articolului	86B

**Descriere****Execuție:**

Unghi de îndoire de până la 180° la cea mai mică rază posibilă fără deformarea țevii. Segment de îndoire cu reglarea gradului.

Formă puternică, forjată din oțel; acoperită cu cadmiu.

**Aplicație:**

Pentru îndoirea țevelor moi de cupru. Întrucât cleștele poate fi așezat și pe mijlocul țevii, se pot realiza cu ușurință arcuri inversate în toate direcțiile, direct și fără eclisă de cuplare.

Rază de îndoire (mijlocul țevii): 42 mm

**Descriere tehnică**

Rază de îndoire (mijlocul țevii)	42 mm
Pentru Ø exterior al țevii	14 mm
Tip produs	Aparat de îndoit