

Garant**SNMG 190612, Categorie: HB7120-1**

Date comandă

Numărul de comandă	251236 HB7120-1
GTIN	4045197928191
Clasa articolului	21G

Descriere

SNMG 190612 HB7120-1 Rază la colț: 1,2 mm

Categorie: HB7120-1

Sfărâmător de așchii: VM

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 4 mmAvans f : 0,1 - 0,4 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 80 - 260 m/min

Descriere tehnică

Categorie	HB7120-1
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 4 mm
Rază la colț	1,2 mm
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Aplicația principală	M
Sfărâmător de așchii	VM
Condiție de tăiere	continuă

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	80 - 260 m/min
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 190612
Numărul de schimbări / tășuri	8
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire