


**Garant**
**CNMM 160624, Categorie: HB7120-1**


### Date comandă

Numărul de comandă	250462 HB7120-1
GTIN	4045197928092
Clasa articolului	21G

### Descriere

CNMM 160624 HB7120-1 Categorie: HB7120-1

Sfârâmător de aşchii: VR

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 2 - 8 mm

Avans  $f$ : 0,4 - 1,2 mm/rot

Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 60 - 210 m/min

### Descriere tehnică

Aplicația principală	M
Condiție de tăiere	continuă
Sfârâmător de aşchii	VR
Materialul sculei	Carbura
Rază la colț	2,4 mm
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	60 - 210 m/min
Codificare finisare / degroșare	Finisare

Avans f	0,4 - 1,2 mm/rot
Adâncime de tăiere a <sub>p</sub>	2 - 8 mm
Categorie	HB7120-1
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMM 160624
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire