

**Garant****CNMG 190616, Categorie: HB7140-1****Date comandă**

Numărul de comandă	250174 HB7140-1
GTIN	4045197927941
Clasa articolului	21G

**Descriere**

CNMG 190616 HB7140-1 Categorie: HB7140-1

Sfârâmător de așchii: VM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 4 mmAvans  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/rotViteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 60 - 230 m/min**Descriere tehnică**

Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Avans $f$	0,1 - 0,4 mm/rot
Categorie	HB7140-1
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	60 - 230 m/min
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 4 mm
Aplicația principală	M
Sfârâmător de așchii	VM

Rază la colț	1,6 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 190616
Numărul de schimbări / tășuri	4
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire