

Garant**CNMG 190624, Categorie: HB7120-1****Date comandă**

Numărul de comandă	250176 HB7120-1
GTIN	4045197927958
Clasa articolului	21G

Descriere

CNMG 190624 HB7120-1 Categorie: HB7120-1

Sfârâmător de așchii: VM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 4 mmAvans f : 0,2 - 0,5 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 80 - 260 m/min**Descriere tehnică**

Rază la colț	2,4 mm
Sfârâmător de așchii	VM
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	80 - 260 m/min
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 4 mm
Aplicația principală	M
Avans f	0,2 - 0,5 mm/rot
Condiție de tăiere	continuă

Categorie	HB7120-1
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 190624
Numărul de schimbări / tășuri	4
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire