


**Garant**
**SNMG 190624, Categorie: HB7140-1**


### Date comandă

Numărul de comandă	251338 HB7140-1
GTIN	4045197928344
Clasa articolului	21G

### Descriere

SNMG 190624 HB7140-1 Rază la colț: 2,4 mm  
 Categorie: HB7140-1  
 Sfărâmător de așchii: VG  
 Adâncime de tăiere  $a_p$ : 1,5 - 9 mm  
 Avans  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/rot  
 Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 50 - 210 m/min

### Descriere tehnică

Adâncime de tăiere $a_p$	1,5 - 9 mm
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfărâmător de așchii	VG
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	50 - 210 m/min
Avans $f$	0,25 - 0,8 mm/rot
Aplicația principală	M
Categorie	HB7140-1

Rază la colț	2,4 mm
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 190624
Numărul de schimbări / tășuri	8
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire