


**Garant****SNMM 120412, Categorie: HB7120-1****Date comandă**

Numărul de comandă	251386 HB7120-1
GTIN	4045197928351
Clasa articolului	21G

**Descriere tehnică**

Avans f	0,4 - 1,2 mm/rot
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	60 - 210 m/min
Aplicația principală	M
Sfârâmător de aşchii	VR
Categorie	HB7120-1
Rază la colț	1,2 mm
Adâncime de tăiere $a_p$	2 - 12 mm
Condiție de tăiere	continuă
Codificare finisare / degroşare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMM 120412

Numărul de schimbări / tășuri	8
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire