

Garant**DNMG 150412, Categorie: HB7120-1****Date comandă**

Numărul de comandă	250769 HB7120-1
GTIN	4045197928702
Clasa articolului	21G

Descriere

DNMG 150412 HB7120-1 Categorie: HB7120-1
Sfârâmător de așchii: VM
Toleranță: M
Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 5 mm
Avans f : 0,2 - 0,5 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 80 - 260 m/min

Descriere tehnică

Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 5 mm
Sfârâmător de așchii	VM
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	80 - 260 m/min
Materialul sculei	Carbura
Aplicația principală	M

Rază la colț	1,2 mm
Condiție de tăiere	continuuă
Categorie	HB7120-1
Avans f	0,2 - 0,5 mm/rot
Strat de acoperire	acoperit
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150412
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire