

**Garant****DNMG 150408, Categorie: HB7140-1****Date comandă**

Numărul de comandă	250868 HB7140-1
GTIN	4045197928733
Clasa articolului	21G

**Descriere**

DNMG 150408 HB7140-1 Categorie: HB7140-1  
Sfârâmător de aşchii: VG  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 1,5 - 6 mm  
Avans  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/rot  
Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 50 - 210 m/min

**Descriere tehnică**

Categorie	HB7140-1
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Rază la colț	0,8 mm
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Materialul sculei	Carbura
Adâncime de tăiere $a_p$	1,5 - 6 mm
Avans $f$	0,25 - 0,6 mm/rot

Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	50 - 210 m/min
Sfărâmtător de aşchii	VG
Aplicația principală	M
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150408
Numărul de schimbări / tăişuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire