

Garant**Freză din carbură, AlCrN, Ø e8 DC: 6,5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	202293 6,5
GTIN	4045197931238
Clasa articolului	11X

Descriere**Execuție:**Dimensiuni similare **DIN 6527**.

Strat de acoperire îmbunătățit pentru utilizare universală în oțel și fontă.

Notă:**Produsul succesori pentru Cod 202320.****Descriere tehnică**

Lungimea totală L	63 mm
Direcția de așchiere	Orizontal, înclinat și vertical
Unghiul elicei	45 grad
Lungime activă L ₁ incl. degajare	27 mm
Lungimea tăișului L _c	16 mm
Avans f _z pentru frezare laterală în oțel < 750 N/mm ²	0,05 mm
Forma cozii	HB
Toleranță Ø nominal	e8
Ø tăișului D _c	6,5 mm
Ø cozii D _s	8 mm
Coadă tip	DIN 6535 HB cu h6
Ø de degajare D ₁	6,3 mm
Avans f _z pentru frezarea canalelor în oțel < 750 N/mm ²	0,04 mm

Număr de dinți Z	3
Lățimea teșiturii la 45°	0,1 mm
Unghi teșitură	45 grad
Strat de acoperire	AlCrN
Materialul sculei	Carbură monobloc
Standard	DIN 6527
Tip	N
Lățime de atac a_e la operația de frezare	0,5xD la frezare laterală
Lățime de atac a_e la operația de frezare	Canal complet adâncime de tăiere 1xD
Răcire interioară	nu
Inel colorat	fără
Tip produs	Freză

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	280 m/min	N
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții	200 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	120 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	110 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	100 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	70 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	indicat în anumite condiții	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	50 m/min	M
GG(G)	recomandat	90 m/min	K
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		

Umiditate minimă	recomandat
Uscat	indicat în anumite condiții
Aer	recomandat