

**Garant****Tarod de mașină pentru găuri străpunse cu filet pe stânga, TiN, MF: M26X2****Date comandă**

Numărul de comandă	130006 M26X2
GTIN	4062406009229
Clasa articolului	10N

**Descriere****Notă:**

Timp de livrare: 49 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

**Descriere tehnică**

Ø găurii de centrare	24 mm
Standard	DIN 376
Ø Filet	26 mm
Număr caneluri de pretensionare	4
Pătrat coadă □	14,5 mm
Clasa de toleranță	ISO 1 4H
Clasa de toleranță	ISO 1X 4HX
Clasa de toleranță	ISO 2 6H
Clasa de toleranță	ISO 2X 6HX
Clasa de toleranță	6H +0,05
Clasa de toleranță	6H +0,20
Clasa de toleranță	ISO 3 6G
Clasa de toleranță	ISO 3X 6GX

Clasa de toleranță	7H
Clasa de toleranță	7HX
Clasa de toleranță	7G
Clasa de toleranță	7GX
Clasa de toleranță	6H +0,10
Ø cozii D <sub>s</sub>	18 mm
Materialul sculei	HSS E
Adâncimea filetului	78 mm
Număr de dinți Z	4
Pas filet	2 mm
Lungimea totală L	140 mm
Tip de filet	MF-LH
Dimensiunea filetului	M26×2
Strat de acoperire	TiN
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod