


Garant
Freză din carbură monobloc, AlCrN, Ø e8 DC: 7,75 mm

Date comandă

Numărul de comandă	201307 7,75
GTIN	4045197930149
Clasa articolului	11X

Descriere
Execuție:

Dimensiune similară **DIN 6527**.

Acoperire îmbunătățită pentru utilizare universală pe oțel și fontă.

Răcire interioară: nu

Toleranță Ø nominal: e8

Număr de dinți Z: 2

Unghiul elicei: 30 grad

Direcția de așchiere: Orizontal, înclinat și vertical

Coadă tip: DIN 6535 HE cu h6

Număr de dinți Z: 2

Lungimea tăișului L_c : 19 mm

Lungime activă L_1 incl. degajare: 27 mm

Ø de degajare D_1 : 7,55 mm

Lungimea totală L: 63 mm

Ø cozii D_s : 8 mm

Descriere tehnică

Forma cozii	HB
Avans f_z pentru frezare laterală în oțel < 750 N/mm ²	0,05 mm
Direcția de așchiere	Orizontal, înclinat și vertical
Coadă tip	DIN 6535 HE cu h6
Lungimea totală L	63 mm
Unghiul elicei	30 grad

Ø cozii D_s	8 mm
Lungimea tăişului L_c	19 mm
Avans f_z pentru frezarea canalelor în oțel $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,04 mm
Lungime activă L_1 incl. degajare	27 mm
Ø tăişului D_c	7,75 mm
Ø de degajare D_1	7,55 mm
Toleranță Ø nominal	e8
Număr de dinți Z	2
Lățimea teșiturii la 45°	0,1 mm
Unghi teșitură	45 grad
Strat de acoperire	AlCrN
Materialul sculei	Carbură monobloc
Standard	DIN 6527
Tip	N
Lățime de atac a_e la operația de frezare	Canal complet adâncime de tăiere $1 \times D$
Lățime de atac a_e la operația de frezare	$0,3 \times D$ la frezare laterală
Răcire interioară	nu
Inel colorat	fără
Tip produs	Freze cilindro-frontale