

Garant
Freză din carbură, AlCrN, Ø e8 DC: 5,5 mm


Date comandă

Numărul de comandă	202268 5,5
GTIN	4045197930712
Clasa articolului	11X

Descriere

Execuție:

Dimensiuni similare **DIN 6527**.

Strat de acoperire îmbunătățit pentru utilizare universală în oțel și fontă.

Notă:

Produsul succesori pentru Cod 202080.

Răcire interioară: nu

Toleranță Ø nominal: e8

Număr de dinți Z: 3

Unghiul elicei: 30 grad

Direcția de așchiere: Orizontal, înclinat și vertical

Coadă tip: DIN 6535 HB cu h6

Număr de dinți Z: 3

Lungimea tăișului L_c : 13 mm

Lungime activă L_1 incl. degajare: 21 mm

Ø de degajare D_1 : 5,3 mm

Lungimea totală L: 57 mm

Ø cozii D_s : 6 mm

Descriere tehnică

Lungimea tăișului L_c	13 mm
Număr de dinți Z	3
Unghiul elicei	30 grad
Ø tăișului D_c	5,5 mm
Lungime activă L_1 incl. degajare	21 mm

Lățimea teșiturii la 45°	0,1 mm
Lungimea totală L	57 mm
Ø de degajare D ₁	5,3 mm
Coadă tip	DIN 6535 HB cu h6
Toleranță Ø nominal	e8
Avans f _z pentru frezare laterală în oțel < 750 N/mm ²	0,04 mm
Direcția de așchiere	Horizontal, înclinat și vertical
Ø cozii D _s	6 mm
Avans f _z pentru frezarea canalelor în oțel < 750 N/mm ²	0,03 mm
Unghi teșitură	45 grad
Strat de acoperire	AlCrN
Materialul sculei	Carbură monobloc
Standard	DIN 6527
Tip	N
Lățime de atac a _e la operația de frezare	0,3×D la frezare laterală
Lățime de atac a _e la operația de frezare	Canal complet adâncime de tăiere 1×D
Răcire interioară	nu
Inel colorat	fără
Tip produs	Freze cilindro-frontale