


Garant

Freză din carbură monobloc, AlCrN, Ø e8 DC: 5,75 mm



Date comandă

Numărul de comandă	201307 5,75
GTIN	4045197930101
Clasa articolului	11X

Descriere

Execuție:

Dimensiune similară **DIN 6527**.

Acoperire îmbunătățită pentru utilizare universală pe oțel și fontă.

Răcire interioară: nu

Toleranță Ø nominal: e8

Număr de dinți Z: 2

Unghiul elicei: 30 grad

Direcția de așchiere: Orizontal, înclinat și vertical

Coadă tip: DIN 6535 HE cu h6

Număr de dinți Z: 2

Lungimea tăișului L_c : 13 mm

Lungime activă L_1 incl. degajare: 21 mm

Ø de degajare D_1 : 5,5 mm

Lungimea totală L: 57 mm

Ø cozii D_s : 6 mm

Descriere tehnică

Unghiul elicei	30 grad
Direcția de așchiere	Orizontal, înclinat și vertical
Ø de degajare D_1	5,5 mm
Lățimea teșiturii la 45°	0,1 mm
Avans f_z pentru frezare laterală în oțel < 750 N/mm ²	0,04 mm
Ø cozii D_s	6 mm

Lungime activă L_1 incl. degajare	21 mm
Lungimea totală L	57 mm
\varnothing tăişului D_c	5,75 mm
Lungimea tăişului L_c	13 mm
Coadă tip	DIN 6535 HE cu h6
Forma cozii	HB
Număr de dinți Z	2
Avans f_z pentru frezarea canalelor în oțel < 750 N/mm ²	0,03 mm
Toleranță \varnothing nominal	e8
Unghi teșitură	45 grad
Strat de acoperire	AlCrN
Materialul sculei	Carbură monobloc
Standard	DIN 6527
Tip	N
Lățime de atac a_e la operația de frezare	Canal complet adâncime de tăiere $1 \times D$
Lățime de atac a_e la operația de frezare	$0,3 \times D$ la frezare laterală
Răcire interioară	nu
Inel colorat	fără
Tip produs	Freze cilindro-frontale