

Garant**Freză din carbură monobloc, AlCrN, Ø e8 DC: 1,2mm****Date comandă**

Numărul de comandă	202305 1,2
GTIN	4045197931368
Clasa articolului	11X

Descriere**Execuție:**Dimensiuni similare **DIN 6527**.

Acoperire îmbunătățită pentru utilizare universală în oțel și fontă.

Notă:**Produsul succesori pentru Cod 202210.****Descriere tehnică**

Lungimea totală L	38 mm
Lățimea teșiturii la 45°	0,1 mm
Forma cozii	HA
Avans f_z pentru frezare laterală în oțel < 750 N/mm ²	0,006 mm
Număr de dinți Z	3
Direcția de așchiere	Orizontal, înclinat și vertical
Lungimea tăișului L_c	3 mm
Toleranță Ø nominal	e8
Ø cozii D_s	3 mm
Unghiul elicei	45 grad
Ø tăișului D_c	1,2 mm
Coadă tip	DIN 6535 HB cu h6

Avans f_z pentru frezarea canalelor în oțel < 750 N/mm ²	0,005 mm
Unghi teșitură	45 grad
Strat de acoperire	AlCrN
Materialul sculei	Carbură monobloc
Standard	DIN 6527
Tip	N
Lățime de atac a_e la operația de frezare	0,5×D la frezare laterală
Lățime de atac a_e la operația de frezare	Canal complet adâncime de tăiere 1×D
Răcire interioară	nu
Inel colorat	fără
Tip produs	Freză

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	280 m/min	N
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții	200 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	120 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	110 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	100 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	70 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	indicat în anumite condiții	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	50 m/min	M
GG(G)	recomandat	90 m/min	K
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Umiditate minimă	recomandat		

Uscat	indicat în anumite condiții
Aer	recomandat