


**Garant**
**Freză din carbură monobloc, AlCrN, Ø e8 DC: 6,75 mm**

**Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 201307 6,75   |
| GTIN               | 4045197930125 |
| Clasa articolului  | 11X           |

**Descriere**
**Execuție:**

Dimensiune similară **DIN 6527**.

Acoperire îmbunătățită pentru utilizare universală pe oțel și fontă.

Răcire interioară: nu

Toleranță Ø nominal: e8

Număr de dinți Z: 2

Unghiul elicei: 30 grad

Direcția de așchiere: Orizontal, înclinat și vertical

Coadă tip: DIN 6535 HE cu h6

Număr de dinți Z: 2

Lungimea tăișului  $L_c$ : 16 mm

Lungime activă  $L_1$  incl. degajare: 27 mm

Ø de degajare  $D_1$ : 6,55 mm

Lungimea totală L: 63 mm

Ø cozii  $D_s$ : 8 mm

**Descriere tehnică**

|   |         |
|---|---------|
| Ø tăișului $D_c$  | 6,75 mm |
| Număr de dinți Z  | 2       |
| Avans $f_z$ pentru frezarea canalelor în oțel < 750 N/mm <sup>2</sup> | 0,04 mm |
| Ø de degajare $D_1$   | 6,55 mm |
| Lățimea teșiturii la 45°  | 0,1 mm  |
| Lungime activă $L_1$ incl. degajare                                   | 27 mm   |

|  |   |
|--|---|
| Direcția de așchiere   | Orizontal, înclinat și vertical         |
| Forma cozii  | HB                                      |
| Coadă tip  | DIN 6535 HE cu h6                       |
| Toleranță Ø nominal  | e8                                      |
| Lungimea totală L  | 63 mm                                   |
| Unghiul elicei   | 30 grad                                 |
| Ø cozii D <sub>s</sub>   | 8 mm                                    |
| Avans f <sub>z</sub> pentru frezare laterală în oțel < 750 N/mm <sup>2</sup> | 0,05 mm                                 |
| Lungimea tăișului L <sub>c</sub>   | 16 mm                                   |
| Unghi teșitură   | 45 grad                                 |
| Strat de acoperire   | AlCrN                                   |
| Materialul sculei  | Carbură monobloc                        |
| Standard   | DIN 6527                                |
| Tip  | N                                       |
| Lățime de atac a <sub>e</sub> la operația de frezare                         | Canal complet<br>adâncime de tăiere 1×D |
| Lățime de atac a <sub>e</sub> la operația de frezare                         | 0,3×D la frezare laterală               |
| Răcire interioară  | nu                                      |
| Inel colorat   | fără                                    |
| Tip produs   | Freze cilindro-frontale                 |