

Garant
Freză din carbură, AlCrN, Ø e8 DC: 14 mm

Date comandă

Numărul de comandă	202268 14
GTIN	4045197930842
Clasa articolului	11X

Descriere
Execuție:

 Dimensiuni similare **DIN 6527**.

Strat de acoperire îmbunătățit pentru utilizare universală în oțel și fontă.

Notă:
Produsul succesori pentru Cod 202080.

Răcire interioară: nu

Toleranță Ø nominal: e8

Număr de dinți Z: 3

Unghiul elicei: 30 grad

Direcția de așchiere: Orizontal, înclinat și vertical

Coadă tip: DIN 6535 HB cu h6

Număr de dinți Z: 3

 Lungimea tăișului L_c : 26 mm

 Lungime activă L_1 incl. degajare: 38 mm

 Ø de degajare D_1 : 13,8 mm

Lungimea totală L: 83 mm

 Ø cozii D_s : 14 mm

Descriere tehnică

Ø de degajare D_1	13,8 mm
Lățimea teșiturii la 45°	0,1 mm
Ø tăișului D_c	14 mm
Avans f_z pentru frezarea canalelor în oțel < 750 N/mm ²	0,07 mm
Toleranță Ø nominal	e8

Unghiul elicei	30 grad
Avans f_z pentru frezare laterală în oțel < 750 N/mm ²	0,1 mm
Direcția de așchiere	Orizontal, înclinat și vertical
Ø cozii D_s	14 mm
Lungimea totală L	83 mm
Lungimea tăișului L_c	26 mm
Număr de dinți Z	3
Lungime activă L_1 incl. degajare	38 mm
Coadă tip	DIN 6535 HB cu h6
Unghi teșitură	45 grad
Strat de acoperire	AlCrN
Materialul sculei	Carbură monobloc
Standard	DIN 6527
Tip	N
Lățime de atac a_e la operația de frezare	0,3×D la frezare laterală
Lățime de atac a_e la operația de frezare	Canal complet adâncime de tăiere 1×D
Răcire interioară	nu
Inel colorat	fără
Tip produs	Freze cilindro-frontale