

Garant**Mandrină scurtă Forma AD, SK 40, Gama de prindere: 1-16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	301425 1-16
GTIN	4045197931795
Clasa articolului	31B

Descriere**Execuție:**

Pentru prelucrări pe stânga și pe dreapta.

Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID. Eroare maximă concentricitate $\leq 20 \mu\text{m}$.

Sablat cu nisip și șlefuit.

- **Formă constructivă subțire.**
- **Transfer precis al lichidului de răcire la scule cu RI.**
- **Cupluri optime pe sculă.**

Livrare:

Cheie de strângere Torx® cu mâner tip T inclusă, **pentru o putere mare la strângere.**

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (AB) Cod 308600 – 308806, chei de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

Descriere tehnică

Tip constructiv	subțire
Gama de prindere	1 - 16 mm
Cheie de strângere Torx® de schimb Cod 625220	TX25
Lungime activă dimensiune A	80 mm
Ø exterior D	50 mm
Suport	SK 40

Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	AD
Răcire interioară	Da, cu max. 50 bari
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 20 μm
Moment de strângere maxim $M_{d,max}$	≤ 14 Nm
Tip produs	Mandrină scurtă