

## Garant

### GARANT Diabolo Freză toroidală din carbură R1 0,5, TiAlN, Ø DC × L1: 1,5X18mm



#### Date comandă

Numărul de comandă	206159 1,5X18
GTIN	4045197935557
Clasa articolului	11X

#### Descriere

##### Execuție:

##### GARANT Diabolo:

Geometrie specială, strat de acoperire și carbură **pentru prelucrarea performantă a materialelor călite.**

Recomandate de asemenea pentru **prelucrarea cuprului electrolitic.**

Rectificare cu 2 teșituri dublu detalonate pentru prelucrare de înaltă precizie a materialelor călite.

**Unghiul de degajare  $\alpha = 16^\circ$ .**

Toleranțe:

- **Rază la colț:**  $R_1 = \pm 0,0025 \text{ mm}$ .
- **Ø de degajare:**  $D_1 = 0 / -0,01 \text{ mm}$ .

##### Notă:

Dacă lungimea activă a sculei crește, folosiți reducerea  $a_p$ !

Valori pentru:

Frezare laterală:  $a_p = 0,1 \times D \times a_{p \text{ kor}}$

Copiere:  $a_p = 0,05 \times D \times a_{p \text{ cor}}$

**La calcularea vitezei de avans  $v_f$  vă rugăm să folosiți turația aplicată real (de cele mai multe ori maximă) a mașinii!** De ex:  $v_f = 18000 [1/\text{min}] \times f_z [\text{mm}/\text{dinte}] \times z$

#### Descriere tehnică

Avans $f_z$ pentru frezare laterală în oțel < 65 HRC	0,015 mm
Lungimea tăișului $L_c$	1,5 mm
Lungime activă $L_1$ incl. degajare	18 mm
Lungimea totală $L$	60 mm

Ø tăişului $D_c$	1,5 mm
Raza la colț $R_1$	0,5 mm
Factor de corectare $a_{p,cor}$	0,35
Coadă tip	DIN 6535 HB cu h5
Ø cozii $D_s$	4 mm
Unghiul elicei	30 grad
Număr de dinți Z	2
Ø de degajare $D_1$	1,44 mm
Avans $f_z$ pentru frezare prin copiere în oțel < 65 HRC	0,015 mm
Serie	Diabolo
Strat de acoperire	TiAlN
Materialul sculei	Carbură monobloc
Standard	Normă de fabricație
Tip	H
Toleranță Ø nominal	0 / -0,005
Direcția de aşchiere	Orizontal, înclinat și vertical
Lățime de atac $a_e$ la operația de frezare	0,05×D la frezare prin copiere
Lățime de atac $a_e$ la operația de frezare	0,05×D la frezare prin copiere
Răcire interioară	nu
Inel colorat	roșu
Tip produs	Freză toroidală

## Date utilizator

	Se recomandă pentru	$V_c$	Cod ISO
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	200 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	200 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	190 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	170 m/min	P
Oțel < 50 HRC	recomandat	120 m/min	H

Oțel < 55 HRC	recomandat	100 m/min	H
Oțel < 60 HRC	recomandat	72 m/min	H
Oțel < 65 HRC	recomandat	55 m/min	H
Oțel < 67 HRC	recomandat	50 m/min	H
Oțel < 70 HRC	recomandat	45 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	80 m/min	M
CuZn	recomandat	140 m/min	N
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		