

Garant**GARANT Power Q Freză pentru avansuri foarte mari, Coadă cilindrică, Ø D / Număr de dinți Z: 16/2mm****Date comandă**

Numărul de comandă	212803 16/2
GTIN	4045197938268
Clasa articolului	210

Descriere**Piese de schimb:**

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod 219799 1 (8IP; 1,2Nm).

Notă:

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 1,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 8IP**.

Descriere tehnică

Lungime de așezare cu înclinație α_{\max}	6,13 mm
Unghi de așezare cu înclinație α_{\max}	3,73 grad
Număr de dinți Z	2
Ø cozii D_s h6	16 mm
Răcire interioară	da
Frezare circulară a găurii Ø D_{\min}	24 mm
Ø tăişului D_c	16 mm
Ø D_3	8 mm
Frezare circulară a găurii Ø D_{\max}	30 mm
Lungimea totală L_{ges}	150 mm
Lungime activă L_1	70 mm

Plăcuță amovibilă compatibilă	XOM.060310
Frezare circulară a găurii a_p	0,3 mm
Serie	Power Q
Unghi de reglare κ	15 grad
Tip de coadă	Coadă cilindrică
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Strategie de aşchiere	HPC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 1,2 Nm	211750 1,2