

Garant**GARANT Power Q Freză pentru avansuri foarte mari Power, cu filet, Ø D / Număr de dinți Z: 20/3mm****Date comandă**

Numărul de comandă	212804 20/3
GTIN	4045197939005
Clasa articolului	210

Descriere**Piese de schimb:**

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod 219799 1 (8IP; 1,2Nm).

Notă:

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 1,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 8IP**.

La utilizarea prelungirilor folosiți în permanență răcirea interioară.

Descriere tehnică

Lungime de așezare cu înclinație α_{\max}	10,13 mm
Unghi de așezare cu înclinație α_{\max}	2,26 grad
Filet de prindere M	M10
Lungimea totală L_{ges}	28 mm
Răcire interioară	da
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\min}$	32 mm
$\varnothing D_1$ h6	10,5 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	XOM.060310
\varnothing tăişului D_c	20 mm

Ø D ₃	12 mm
Ø D ₂	18 mm
Frezare circulară a găurii a _p	0,3 mm
Număr de dinți Z	3
Frezare circulară a găurii Ø D _{max}	38 mm
Serie	Power Q
Tip de coadă	cu filet
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Strategie de aşchiere	HPC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere

Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 1,2 Nm	211750 1,2
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc. Tip 1	219799 1