

Garant
GARANT Power Q Freză pentru avansuri foarte mari Power, cu filet, Ø D / Număr de dinți Z: 16/2mm

Date comandă

Numărul de comandă	212804 16/2
GTIN	4045197938299
Clasa articolului	210

Descriere
Piese de schimb:

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod 219799 1 (8IP; 1,2Nm).

Notă:

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 1,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 8IP**.

La utilizarea prelungirilor folosiți în permanență răcirea interioară.

Descriere tehnică

Ø tăişului D _c	16 mm
Număr de dinți Z	2
Ø D ₁ h6	8,5 mm
Frezare circulară a găurii a _p	0,3 mm
Răcire interioară	da
Filet de prindere M	M8
Frezare circulară a găurii Ø D _{max}	30 mm
Frezare circulară a găurii Ø D _{min}	24 mm
Ø D ₂	13 mm

Plăcuță amovibilă compatibilă	XOM.060310
Lungimea totală L_{ges}	25 mm
Unghi de așezare cu înclinație α_{max}	3,73 grad
$\varnothing D_3$	8 mm
Lungime de așezare cu înclinație α_{max}	6,13 mm
Serie	Power Q
Tip de coadă	cu filet
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Strategie de așchiere	HPC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 1,2 Nm	211750 1,2
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc. Tip 1	219799 1