

Garant**GARANT Power Q Freză pentru avansuri foarte mari, Coadă Weldon, Ø D / Număr de dinți Z: 40/4mm****Date comandă**

Numărul de comandă	212807 40/4
GTIN	4045197939074
Clasa articolului	210

Descriere**Piese de schimb:**

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Notă:

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 2,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 10IP**.

Descriere tehnică

Lungimea totală L_{ges}	110 mm
Ø cozii D_s h6	32 mm
Frezare circulară a găurii Ø D_{max}	78 mm
Lungime activă L_1	50 mm
Ø tăişului D_c	40 mm
Ø D_3	28 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	XDM.090416
Frezare circulară a găurii a_p	1 mm
Lungime de aşezare cu înclinație α_{max}	25,43 mm
Răcire interioară	da
Număr de dinți Z	4

Unghi de așezare cu înclinație α_{\max}	1,35 grad
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\min}$	68 mm
Serie	Power Q
Unghi de reglare κ	16 grad
Tip de coadă	Coadă Weldon
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Strategie de așchiere	HPC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere

Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 2,2 Nm	211750 2,2
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP