

**Garant****GARANT Power Q Freză pentru avansuri foarte mari, cu filet, Ø D / Număr de dinți Z: 28/2mm****Date comandă**

Numărul de comandă	212809 28/2
GTIN	4045197939159
Clasa articolului	210

**Descriere****Piese de schimb:**

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

**Notă:**

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 2,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 10IP**.

La utilizarea prelungirilor folosiți în permanență răcirea interioară.

**Descriere tehnică**

Ø tăişului $D_c$	28 mm
Frezare circulară a găurii Ø $D_{max}$	54 mm
Lungime de aşezare cu înclinație $\alpha_{max}$	13,43 mm
Lungimea totală $L_{ges}$	36 mm
Răcire interioară	da
Unghi de aşezare cu înclinație $\alpha_{max}$	2,56 grad
Ø $D_3$	16 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	XDM.090416
Ø $D_1$ h6	12,5 mm

Număr de dinți Z	2
Filet de prindere M	M12
Ø D <sub>2</sub>	21 mm
Frezare circulară a găurii Ø D <sub>min</sub>	44 mm
Frezare circulară a găurii a <sub>p</sub>	1 mm
Serie	Power Q
Tip de coadă	cu filet
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Strategie de aşchiere	HPC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere

## Accesorii

Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 2,2 Nm	211750 2,2