

Garant**GARANT Power Q Freză pentru avansuri foarte mari, Coadă cilindrică, Ø D / Număr de dinți Z: 32/3mm****Date comandă**

Numărul de comandă	212808 32/3
GTIN	4045197939111
Clasa articolului	210

Descriere**Piese de schimb:**

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Notă:

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 2,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 10IP**.

Descriere tehnică

Lungime activă L_1	120 mm
Lungimea totală L_{ges}	200 mm
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{min}$	52 mm
$\varnothing D_3$	20 mm
Lungime de așezare cu înclinație α_{max}	17,43 mm
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{max}$	62 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	XDM.090416
Unghi de așezare cu înclinație α_{max}	1,97 grad
Număr de dinți Z	3
\varnothing cozii D_s h6	32 mm
Frezare circulară a găurii a_p	1 mm

Răcire interioară	da
Ø tăişului D _c	32 mm
Serie	Power Q
Unghi de reglare κ	16 grad
Tip de coadă	Coadă cilindrică
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Strategie de aşchiere	HPC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere

Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 2,2 Nm	211750 2,2
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP