

Garant

GARANT Power Q Freză pentru avansuri foarte mari, cu alezaj, Ø D / Număr de dinți Z: 52/5mm

**Date comandă**

Numărul de comandă	212812 52/5
GTIN	4045197939210
Clasa articolului	210

Descriere**Piese de schimb:**

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Notă:

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 2,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 10IP**.

Descriere tehnică

Răcire interioară	da
Lungimea totală L_{ges}	40 mm
Număr de dinți Z	5
Plăcuță amovibilă compatibilă	XDM.090416
Lungime de așezare cu înclinație α_{max}	37,43 mm
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{max}$	102 mm

Unghi de așezare cu înclinație α_{\max}	0,92 grad
\varnothing tăișului D_c	52 mm
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\min}$	92 mm
$\varnothing D_3$	40 mm
Frezare circulară a găurii a_p	1 mm
\varnothing orificiu prindere	22 mm
Serie	Power Q
Unghi de reglare κ	16 grad
Fz Helix	0,8
Tip de coadă	cu alezaj
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Strategie de așchiere	HPC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere

Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 2,2 Nm	211750 2,2
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP