

**Garant****GARANT Power Q Freză pentru avansuri foarte mari, cu filet, Ø D / Număr de dinți Z: 40/4mm****Date comandă**

Numărul de comandă	212809 40/4
GTIN	4045197939197
Clasa articolului	210

**Descriere****Piese de schimb:**

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

**Notă:**

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 2,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 10IP**.

La utilizarea prelungirilor folosiți în permanență răcirea interioară.

**Descriere tehnică**

Plăcuță amovibilă compatibilă	XDM.090416
Lungimea totală $L_{ges}$	47 mm
Frezare circulară a găurii $a_p$	1 mm
Ø tăișului $D_c$	40 mm
Frezare circulară a găurii Ø $D_{max}$	78 mm
Ø $D_2$	29 mm
Răcire interioară	da
Lungime de așezare cu înclinație $\alpha_{max}$	25,43 mm

Unghi de așezare cu înclinație $\alpha_{\max}$	1,35 grad
Filet de prindere M	M16
$\varnothing D_3$	28 mm
$\varnothing D_1 h6$	17 mm
Număr de dinți Z	4
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\min}$	68 mm
Serie	Power Q
Tip de coadă	cu filet
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Strategie de așchiere	HPC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere

## Accesorii

Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 2,2 Nm	211750 2,2