

**Garant****GARANT Power Q Freză pentru avansuri foarte mari, Coadă cilindrică, Ø D / Număr de dinți Z: 30/3mm****Date comandă**

Numărul de comandă	212808 30/3
GTIN	4045197939104
Clasa articolului	210

**Descriere****Piese de schimb:**

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

**Notă:**

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 2,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 10IP**.

**Descriere tehnică**

Unghi de așezare cu înclinație $\alpha_{\max}$	2,23 grad
Ø tăișului $D_c$	30 mm
Ø cozii $D_s$ h6	32 mm
Lungimea totală $L_{\text{ges}}$	200 mm
Frezare circulară a găurii $a_p$	1 mm
Frezare circulară a găurii Ø $D_{\min}$	48 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	XDM.090416
Frezare circulară a găurii Ø $D_{\max}$	58 mm
Ø $D_3$	18 mm
Lungime activă $L_1$	120 mm
Număr de dinți Z	3

Răcire interioară	da
Lungime de așezare cu înclinație $\alpha_{\max}$	15,43 mm
Serie	Power Q
Unghi de reglare $\kappa$	16 grad
Tip de coadă	Coadă cilindrică
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Strategie de așchiere	HPC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere

## Accesorii

Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 2,2 Nm	211750 2,2