

Garant**GARANT Power Q Freză pentru avansuri foarte mari, cu filet, Ø D / Număr de dinți Z: 35/3mm****Date comandă**

Numărul de comandă	212809 35/3
GTIN	4045197939180
Clasa articolului	210

Descriere**Piese de schimb:**

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Notă:

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 2,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 10IP**.

La utilizarea prelungirilor folosiți în permanență răcirea interioară.

Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	XDM.090416
Frezare circulară a găurii Ø D _{max}	68 mm
Lungime de așezare cu înclinație α _{max}	20,43 mm
Ø D ₂	29 mm
Lungimea totală L _{ges}	47 mm
Răcire interioară	da
Ø tăișului D _c	35 mm
Ø D ₁ h6	17 mm
Ø D ₃	23 mm

Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\min}$	58 mm
Unghi de așezare cu înclinație α_{\max}	1,68 grad
Frezare circulară a găurii a_p	1 mm
Număr de dinți Z	3
Filet de prindere M	M16
Serie	Power Q
Tip de coadă	cu filet
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Strategie de așchiere	HPC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 2,2 Nm	211750 2,2