

**Garant****GARANT Power Q Freză pentru avansuri foarte mari, Coadă cilindrică, Ø D / Număr de dinți Z: 40/4mm****Date comandă**

Numărul de comandă	212808 40/4
GTIN	4045197939135
Clasa articolului	210

**Descriere****Piese de schimb:**

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

**Notă:**

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 2,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 10IP**.

**Descriere tehnică**

Lungime de așezare cu înclinație $\alpha_{\max}$	25,43 mm
Unghi de așezare cu înclinație $\alpha_{\max}$	1,35 grad
Lungimea totală $L_{\text{ges}}$	250 mm
Ø tăişului $D_c$	40 mm
Lungime activă $L_1$	50 mm
Ø cozii $D_s$ h6	32 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	XDM.090416
Ø $D_3$	28 mm
Răcire interioară	da
Frezare circulară a găurii Ø $D_{\max}$	78 mm
Frezare circulară a găurii Ø $D_{\min}$	68 mm

Frezare circulară a găurii $a_p$	1 mm
Număr de dinți Z	4
Serie	Power Q
Unghi de reglare $\kappa$	16 grad
Tip de coadă	Coadă cilindrică
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Strategie de aşchiere	HPC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere

## Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 2,2 Nm	211750 2,2
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP