

**Garant****GARANT Power Q Freză pentru avansuri foarte mari, Coadă Weldon, Ø D / Număr de dinți Z: 35/2mm****Date comandă**

Numărul de comandă	212813 35/2
GTIN	4045197939241
Clasa articolului	210

**Descriere****Piese de schimb:**

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod 219812 (15IP; 5,0Nm).

**Notă:**

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 5,0** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 15IP**.

**Descriere tehnică**

Plăcuță amovibilă compatibilă	XDM.120516
Unghi de așezare cu înclinație $\alpha_{max}$	2,99 grad
Ø tăişului $D_c$	35 mm
Lungimea totală $L_{ges}$	100 mm
Număr de dinți Z	2
Răcire interioară	da
Frezare circulară a găurii $a_p$	1,5 mm
Lungime activă $L_1$	40 mm
Ø cozii $D_s$ h6	32 mm
Frezare circulară a găurii Ø $D_{min}$	54 mm
Lungime de așezare cu înclinație $\alpha_{max}$	15,34 mm

Ø D <sub>3</sub>	19 mm
Frezare circulară a găurii Ø D <sub>max</sub>	68 mm
Serie	Power Q
Unghi de reglare κ	11 grad
Tip de coadă	Coadă Weldon
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Strategie de aşchiere	HPC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere

## Accesorii

Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 5,0 Nm	211750 5,0