

Garant

GARANT Power Q Freză pentru avansuri foarte mari, cu alezaj, Ø D / Număr de dinți Z: 50/3mm

**Date comandă**

Numărul de comandă	212817 50/3
GTIN	4045197939340
Clasa articolului	210

Descriere**Piese de schimb:**

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod 219812 (15IP; 5,0Nm).

Notă:

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 5,0** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 15IP**.

Descriere tehnică

Ø orificiu prindere	22 mm
Răcire interioară	da
Frezare circulară a găurii Ø D _{min}	84 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	XDM.120516
Ø tăișului D _c	50 mm
Frezare circulară a găurii a _p	1,5 mm

Număr de dinți Z	3
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\max}$	98 mm
Lungimea totală L_{ges}	40 mm
Lungime de așezare cu înclinație α_{\max}	30,34 mm
$\varnothing D_3$	34 mm
Unghi de așezare cu înclinație α_{\max}	1,51 grad
Serie	Power Q
Unghi de reglare κ	11 grad
Fz Helix	0,8
Tip de coadă	cu alezaj
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Strategie de așchiere	HPC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere

Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 5,0 Nm	211750 5,0
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP