

**Garant****Tarozi de mașină pentru găuri înfundate, neacoperită, MF: M6X1****Date comandă**

Numărul de comandă	130010 M6X1
GTIN	4062406011376
Clasa articolului	10N

**Descriere****Notă:**

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice

Comandă minimă: 3 bucăți

Execuție specială - este exclusă returnarea

**Descriere tehnică**

Lungimea totală L	80 mm
Ø cozii D <sub>s</sub>	6 mm
Adâncimea filetului	15 mm
Ø Filet	6 mm
Standard	DIN 371
Pătrat coadă □	4,9 mm
Pas filet	1 mm
Clasa de toleranță	ISO 1 4H
Clasa de toleranță	ISO 1X 4HX
Clasa de toleranță	ISO 2 6H
Clasa de toleranță	ISO 2X 6HX
Clasa de toleranță	6H +0,05
Clasa de toleranță	6H +0,20

Clasa de toleranță	ISO 3 6G
Clasa de toleranță	ISO 3X 6GX
Clasa de toleranță	7H
Clasa de toleranță	7HX
Clasa de toleranță	7G
Clasa de toleranță	7GX
Clasa de toleranță	6H +0,10
Materialul sculei	HSS E
Număr caneluri de pretensionare	3
Ø găurii de centrare	5 mm
Număr de dinți Z	3
Tip de filet	MF
Dimensiunea filetului	M6×1
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 2×D la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod