

Garant

GARANT Power Q Freză pentru avansuri foarte mari, Coadă Weldon, Ø D / Număr de dinți Z: 40/3mm



Date comandă

Numărul de comandă	212813 40/3
GTIN	4045197939258
Clasa articolului	210

Descriere

Piese de schimb:

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod 219812 (15IP; 5,0Nm).

Notă:

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 5,0** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 15IP**.

Descriere tehnică

Ø D ₃	24 mm
Frezare circulară a găurii a _p	1,5 mm
Lungime de așezare cu înclinație α _{max}	20,34 mm
Lungimea totală L _{ges}	110 mm
Lungime activă L ₁	50 mm
Răcire interioară	da
Unghi de așezare cu înclinație α _{max}	2,25 grad
Plăcuță amovibilă compatibilă	XDM.120516
Frezare circulară a găurii Ø D _{max}	78 mm
Frezare circulară a găurii Ø D _{min}	64 mm
Ø cozii D _s h6	32 mm

Număr de dinți Z	3
Ø tăişului D _c	40 mm
Serie	Power Q
Unghi de reglare κ	11 grad
Tip de coadă	Coadă Weldon
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Strategie de aşchiere	HPC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 5,0 Nm	211750 5,0