

Garant**GARANT Power Q Freză pentru avansuri foarte mari, Coadă cilindrică, Ø D / Număr de dinți Z: 32/2mm****Date comandă**

Numărul de comandă	212814 32/2
GTIN	4045197939272
Clasa articolului	210

Descriere**Piese de schimb:**

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod 219812 (15IP; 5,0Nm).

Notă:

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 5,0** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 15IP**.

Descriere tehnică

Ø D ₃	16 mm
Răcire interioară	da
Ø tăișului D _c	32 mm
Frezare circulară a găurii Ø D _{min}	48 mm
Număr de dinți Z	2
Frezare circulară a găurii Ø D _{max}	62 mm
Frezare circulară a găurii a _p	1,5 mm
Lungime activă L ₁	120 mm
Ø cozii D _s h6	32 mm
Lungime de așezare cu înclinație α _{max}	12,34 mm
Unghi de așezare cu înclinație α _{max}	3,71 grad

Lungimea totală L_{ges}	200 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	XDM.120516
Serie	Power Q
Unghi de reglare κ	11 grad
Tip de coadă	Coadă cilindrică
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Strategie de aşchiere	HPC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 5,0 Nm	211750 5,0