

Garant**GARANT Power Q Freză pentru avansuri foarte mari, Coadă cilindrică, Ø D / Număr de dinți Z: 40/3mm****Date comandă**

Numărul de comandă	212814 40/3
GTIN	4045197939296
Clasa articolului	210

Descriere**Piese de schimb:**

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod 219812 (15IP; 5,0Nm).

Notă:

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 5,0** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 15IP**.

Descriere tehnică

Unghi de așezare cu înclinație α_{\max}	2,25 grad
Frezare circulară a găurii Ø D_{\min}	64 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	XDM.120516
Ø D_3	24 mm
Lungime activă L_1	50 mm
Ø cozii D_s h6	32 mm
Ø tăișului D_c	40 mm
Lungime de așezare cu înclinație α_{\max}	20,34 mm
Frezare circulară a găurii Ø D_{\max}	78 mm
Număr de dinți Z	3
Răcire interioară	da

Lungimea totală L_{ges}	250 mm
Frezare circulară a găurii a_p	1,5 mm
Serie	Power Q
Unghi de reglare κ	11 grad
Tip de coadă	Coadă cilindrică
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Strategie de aşchiere	HPC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere

Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 5,0 Nm	211750 5,0
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP