

Garant

GARANT Power Q Freză pentru avansuri foarte mari, cu alezaj, Ø D / Număr de dinți Z: 52/3mm

**Date comandă**

Numărul de comandă	212817 52/3
GTIN	4045197939364
Clasa articolului	210

Descriere**Piese de schimb:**

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod 219812 (15IP; 5,0Nm).

Notă:

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 5,0** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 15IP**.

Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	XDM.120516
Frezare circulară a găurii Ø D _{min}	88 mm
Lungimea totală L _{ges}	40 mm
Frezare circulară a găurii Ø D _{max}	102 mm
Răcire interioară	da
Ø orificiu prindere	22 mm

Unghi de așezare cu înclinație α_{\max}	1,42 grad
Frezare circulară a găurii a_p	1,5 mm
\varnothing tăişului D_c	52 mm
$\varnothing D_3$	36 mm
Lungime de așezare cu înclinație α_{\max}	32,34 mm
Număr de dinți Z	3
Serie	Power Q
Unghi de reglare κ	11 grad
Fz Helix	0,8
Tip de coadă	cu alezaj
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Strategie de așchiere	HPC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 5,0 Nm	211750 5,0