

**Garant****GARANT Power Q Freză pentru avansuri foarte mari, Coadă cilindrică, Ø D / Număr de dinți Z: 35/2mm****Date comandă**

Numărul de comandă	212814 35/2
GTIN	4045197939289
Clasa articolului	210

**Descriere****Piese de schimb:**

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod 219812 (15IP; 5,0Nm).

**Notă:**

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 5,0** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 15IP**.

**Descriere tehnică**

Frezare circulară a găurii Ø D <sub>max</sub>	68 mm
Lungimea totală L <sub>ges</sub>	200 mm
Răcire interioară	da
Plăcuță amovibilă compatibilă	XDM.120516
Lungime de așezare cu înclinație α <sub>max</sub>	15,34 mm
Număr de dinți Z	2
Ø cozii D <sub>s</sub> h6	32 mm
Lungime activă L <sub>1</sub>	50 mm
Frezare circulară a găurii a <sub>p</sub>	1,5 mm
Ø D <sub>3</sub>	19 mm
Ø tăişului D <sub>c</sub>	35 mm

Unghi de așezare cu înclinație $\alpha_{\max}$	2,99 grad
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\min}$	54 mm
Serie	Power Q
Unghi de reglare $\kappa$	11 grad
Tip de coadă	Coadă cilindrică
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Strategie de așchiere	HPC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere

## Accesorii

Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 5,0 Nm	211750 5,0