

**Garant****GARANT Power Q Freză pentru avansuri foarte mari, cu filet, Ø D / Număr de dinți Z: 30/2mm****Date comandă**

Numărul de comandă	212816 30/2
GTIN	4045197939302
Clasa articolului	210

**Descriere****Piese de schimb:**

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod 219812 (15IP; 5,0Nm).

**Notă:**

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 5,0** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 15IP**.

La utilizarea prelungirilor folosiți în permanență răcirea interioară.

**Descriere tehnică**

Ø D <sub>3</sub>	14 mm
Frezare circulară a găurii a <sub>p</sub>	1,5 mm
Filet de prindere M	M16
Ø D <sub>2</sub>	29 mm
Număr de dinți Z	2
Lungime de așezare cu înclinație α <sub>max</sub>	10,34 mm
Unghi de așezare cu înclinație α <sub>max</sub>	4,42 grad
Ø tăișului D <sub>c</sub>	30 mm

Plăcuță amovibilă compatibilă	XDM.120516
Lungimea totală $L_{ges}$	47 mm
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{min}$	44 mm
$\varnothing D_1 h6$	17 mm
Răcire interioară	da
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{max}$	58 mm
Serie	Power Q
Tip de coadă	cu filet
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Strategie de așchiere	HPC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere

## Accesorii

Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 5,0 Nm	211750 5,0