

Garant**Tarod de mașină pentru găuri înfundate cu filet pe stânga, neacoperită, MF: M6X0,75****Date comandă**

Numărul de comandă	130011 M6X0,75
GTIN	4062406014964
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice

Comandă minimă: 3 bucăți

Execuție specială - este exclusă returnarea

Descriere tehnică

Ø cozii D _s	6 mm
Număr de dinți Z	3
Pătrat coadă □	4,9 mm
Ø găurii de centrare	5,25 mm
Clasa de toleranță	ISO 1 4H
Clasa de toleranță	ISO 1X 4HX
Clasa de toleranță	ISO 2 6H
Clasa de toleranță	ISO 2X 6HX
Clasa de toleranță	6H +0,05
Clasa de toleranță	6H +0,20
Clasa de toleranță	ISO 3 6G
Clasa de toleranță	ISO 3X 6GX
Clasa de toleranță	7H

Clasa de toleranță	7HX
Clasa de toleranță	7G
Clasa de toleranță	7GX
Clasa de toleranță	6H +0,10
Lungimea totală L	80 mm
Pas filet	0,75 mm
Ø Filet	6 mm
Adâncimea filetului	15 mm
Număr caneluri de pretensionare	3
Standard	DIN 371
Materialul sculei	HSS E
Tip de filet	MF-LH
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 2xD la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod