

**Garant****APMX 16..12 TR, HB735, Tip: UNI****Date comandă**

Numărul de comandă	215762 UNI
GTIN	4045197938954
Clasa articolului	21A

**Descriere****Notă:**

Valorile de referință sunt valabile pentru frezele Cod 215705 până la 215717:  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{p\max} = 7$  mm.

Grosimea plăcii: 5,76 mm

**Descriere tehnică**

Tip	UNI
Cod ISO Plăcuță amovibilă	APMX 16..12 TR
Categorie	HB735
Materialul sculei	Carbura
Grosimea plăcii	5,76 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

**Date utilizator**

	<b>Se recomandă pentru</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Cod ISO</b>
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	270 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	205 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	170 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	150 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	125 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	175 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	150 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	50 m/min	S
GG(G)	indicat în anumite condiții	140 m/min	K
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	recomandat		