

Garant**GARANT Power Tang Freză unghiulară tangențială la 90° ultraperformantă pas larg, Coadă cilindrică, Ø D / Număr de dinți Z: 32/3mm****Date comandă**

Numărul de comandă	215952 32/3
GTIN	4045197939852
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Stabilitate maximă datorită plăcuțelor amovibile aranjate tangențial.

Viteze mari de avans pentru volume maxime de material îndepărtat datorită stabilității optime a plăcuțelor amovibile în direcția forței de tăiere.

Notă:

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 1,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 8 IP**.

Descriere tehnică

Ø cozii D _s h6	32 mm
Număr de dinți Z	3
Adâncime maximă de aşchiere a _{p max}	8 mm
Lungimea totală L _{ges}	200 mm
Ø tăişului D _c	32 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	LO.U0904..
Set de şuruburi pentru plăcuțe amovibile	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Lungime activă L _i	30 mm
Serie	Power Tang
Tip de coadă	Coadă cilindrică

Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Împărțirea tăișului	inegal
Răcire interioară	da
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză

Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 1,2 Nm	211750 1,2
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP