

Garant**GARANT Power Tang Freză unghiulară tangențială la 90° ultraperformantă pas larg, cu alezaj, Ø D / Număr de dinți Z: 50/5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	215966 50/5
GTIN	4045197940025
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Stabilitate maximă datorită plăcuțelor amovibile aranjate tangențial.

Viteze mari de avans pentru volume maxime de material îndepărtat datorită stabilității optime a plăcuțelor amovibile în direcția forței de tăiere.

Notă:

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 1,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 8 IP**.

Descriere tehnică

Ø orificiu prindere	22 mm
Număr de dinți Z	5
Ø tăișului D _c	50 mm
Adâncime maximă de așchiere a _{p max}	8 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	LO.U0904..

Lungimea totală L _{ges}	40 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Serie	Power Tang
Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Împărțirea tăișului	inegal
Răcire interioară	da
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 1,2 Nm	211750 1,2