

**Garant****GARANT Power Tang Freză unghiulară tangențială la 90° ultraperformantă pas îngust, cu filet, Ø D / Număr de dinți Z: 25/4mm****Date comandă**

Numărul de comandă	215962 25/4
GTIN	4045197939999
Clasa articolului	210

**Descriere****Execuție:**

Stabilitate maximă datorită plăcuțelor amovibile aranjate tangențial.

Viteze mari de avans pentru volume maxime de material îndepărtat datorită stabilității optime a plăcuțelor amovibile în direcția forței de tăiere.

**Notă:**

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 1,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 8 IP**.

**Descriere tehnică**

Număr de dinți Z	4
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Filet de prindere M	M12
Ø D <sub>1</sub> h6	12,5 mm
Lungimea totală L <sub>ges</sub>	30 mm
Adâncime maximă de așchiere a <sub>p max</sub>	8 mm
Ø tăișului D <sub>c</sub>	25 mm
Ø D <sub>2</sub>	23 mm

Plăcuță amovibilă compatibilă	LO.U0904..
Serie	Power Tang
Tip de coadă	cu filet
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Împărțirea tăișului	inegal
Răcire interioară	da
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză

## Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 1,2 Nm	211750 1,2
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP