

Garant**GARANT Power Tang Freză unghiulară tangențială la 90° ultraperformantă pas îngust, Coadă cilindrică, Ø D / Număr de dinți Z: 32/5mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 215956 32/5 |
| GTIN | 4045197939937 |
| Clasa articolului | 210 |

Descriere**Execuție:**

Stabilitate maximă datorită plăcuțelor amovibile aranjate tangențial.

Viteze mari de avans pentru volume maxime de material îndepărtat datorită stabilității optime a plăcuțelor amovibile în direcția forței de tăiere.

Notă:

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 1,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 8 IP**.

Descriere tehnică

| | |
|--|------------------------|
| Lungimea totală L_{ges} | 130 mm |
| Plăcuță amovibilă compatibilă | LO.U0904.. |
| Adâncime maximă de așchiere $a_{p,max}$ | 8 mm |
| Ø cozii D_s h6 | 32 mm |
| Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) |
| Lungime activă L_1 | 30 mm |
| Număr de dinți Z | 5 |
| Ø tăişului D_c | 32 mm |
| Serie | Power Tang |
| Tip de coadă | Coadă cilindrică |

| | |
|---------------------|-----------------|
| Unghi de reglare κ | 90 grad |
| Utilizarea frezei | Frezare pe colț |
| Împărțirea tăișului | inegal |
| Răcire interioară | da |
| Schimbare sculă | PowerCard |
| Tip produs | Freză |

Accesorii

| | |
|---|------------|
| Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP | 674252 8IP |
| Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 1,2 Nm | 211750 1,2 |