

Garant**GARANT Power Tang Freză unghiulară tangențială la 90° ultraperformantă, cu filet, Ø D / Zeff: 32/3mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 215974 32/3 |
| GTIN | 4045197940117 |
| Clasa articolului | 210 |

Descriere tehnică

| | |
|--|------------------------|
| Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) |
| Adâncime maximă de așchiere $a_{p\max}$ | 39 mm |
| Lungimea totală L_{ges} | 50 mm |
| Ø tăişului D_c | 32 mm |
| Număr efectiv de tăişuri Z_{ef} | 3 |
| Ø D_2 | 30 mm |
| Ø D_1 h6 | 17 mm |
| Filet de prindere M | M16 |
| Serie | Power Tang |
| Plăcuță amovibilă compatibilă | LO.U0904.. |
| Număr plăcuțe amovibile | 15 |
| Tip de coadă | cu filet |
| Unghi de reglare κ | 90 |
| Utilizarea frezei | Frezare pe colț |

| | |
|---------------------|-----------|
| Împărțirea tăișului | inegal |
| Răcire interioară | da |
| Schimbare sculă | PowerCard |
| Tip produs | Freză |

Accesorii

| | |
|---|------------|
| Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP | 674252 8IP |
| Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 1,2 Nm | 211750 1,2 |