

**Garant****GARANT Power Tang Freză unghiulară tangențială la 90° ultraperformantă, cu filet, Ø D / Zeff: 25/2mm****Date comandă**

Numărul de comandă	215974 25/2
GTIN	4045197940100
Clasa articolului	210

**Descriere tehnică**

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Ø D <sub>1</sub> h6	12,5 mm
Lungimea totală L <sub>ges</sub>	45 mm
Ø tăişului D <sub>c</sub>	25 mm
Ø D <sub>2</sub>	23 mm
Număr efectiv de tăişuri Z <sub>ef</sub>	2
Adâncime maximă de aşchiere a <sub>p max</sub>	32 mm
Filet de prindere M	M12
Serie	Power Tang
Plăcuță amovibilă compatibilă	LO.U0904..
Număr plăcuțe amovibile	8
Tip de coadă	cu filet
Unghi de reglare κ	90
Utilizarea frezei	Frezare pe colț

Împărțirea tăișului	inegal
Răcire interioară	da
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză

## Accesorii

Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 1,2 Nm	211750 1,2