


**KOMET REAMAX® TS Cap de alezare H7 HM ASG3000, DGB-P, Ø nominal D: 25mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	239822 25
GTIN	
Clasa articolului	27E

**Descriere**
**Execuție:**

Capete de alezat cu dantură dreaptă, **rectificate în prealabil pentru ajustajul în H7**. Geometrie de tăiere adaptată pentru tipul de utilizare. Posibilitate de alezare în intervalul  $\mu$  pentru compensarea uzurii și pentru obținerea celor mai mici toleranțe de bază începând de la IT4. Se pot obține găuri străpunse de până la  $5 \times D$ .

În geometria **ASG3000** cu unghi de tăiere de  $45^\circ$  și canal suplimentar de așchii pentru transportul bine definit al așchiilor de-a lungul tăișului. Pentru **alezarea găurilor înfundate și străpunse**.

**Notă:**

- La cerere, se pot livra alte dimensiuni în scurt timp.
- Pentru suporturile recomandate consultați Cod 239880 – 239940.
- Valorile de referință se aplică pentru găurile străpunse.

**Descriere tehnică**

Ø nominal D	25 mm
Avans f pentru oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,8 mm/rot
Număr de dinți Z	6
Lungimea tăișului l <sub>1</sub>	6 mm

Lungime cap I	20 mm
pentru suport Cod 239880 – 239940	22 – 26,99
Strat de acoperire	DGB-P
Toleranța de găurire	H7
Utilizare la tipul de găurire	La gaură străpunsă și gaură înfundată
Răcire interioară	da
Tip produs	Placută pentru alezare

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	$V_c$	Cod ISO
Oțel < 55 HRC	indicat în anumite condiții	40 m/min	H
GGG	recomandat	180 m/min	K
Umiditate maximă	recomandat		