

fetra[®]
...
...**Transpalet cu sistem de ridicare tip foarfecă, Capacitate de încărcare: 1000kg****Date comandă**

Numărul de comandă	919916 1000
GTIN	4017976068152
Clasa articolului	96D

Descriere**Execuție:**

Cadru și furci metalice rezistente la torsiune. Pompă manuală hidraulică care nu necesită mentenanță. Mâner stabil din țevă de oțel cu lăgăruire pentru ridicare, prin oscilație repetată.

Igeltex:

Interval cursă 85 – 800 mm.

Role de furcă poliuretan Ø 80 × 50 mm.

Role de ghidaj poliuretan Ø 180 × 50 mm.

Culoare:

Galben / negru **acoperit cu vopsea pulbere.**

Descriere tehnică

Lățime furcă	160 mm
Greutate	110 kg
Lungime	1540 mm
Ø rolelor de ghidaj	180×50 mm
Lățime	540 mm

Ø rolelor de furcă	80×50 mm
Materialul rolelor de furcă	Poliuretan
Materialul rolelor de ghidaj	Poliuretan
Interval cursă	85 - 800 mm
Lungime furcă	1165 mm
Capacitate de portantă	1000 kg
Tip produs	Transpalet manual tip foarfecă